

YAL28T38, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAL28T38](#)

Cosses à compression en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 4/0 AWG, tige 3/8", canon court, étamées.



Général

Número de catalogue	YAL28T38
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	15
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810417096
UPC 12 Digit	7818104170966

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/4 in
Dimension - B Longueur pouce	0,78 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	0.83 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0.55 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	51 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.00 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.69 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.02 in
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Taille du filetage	3/8
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - CSD.029077-01](#)
- [Spécifications - YAL28T38](#)
- [Spécifications - YAL28T38](#)



Une marque Hubbell