

YALB185M10, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YALB185M10](#)

Oeillet de compression métrique en cuivre, 1 trou, sans fenêtre d'inspection, 185 mm, tige M10, canon long.



Général

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Numéro de catalogue | YALB185M10 |
| Type de connecteur | MÉTRIQUE |
| L'indice | 18 |
| Type de finition | Tin-Plated |
| Matériau | CUIVRE |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Etain - Placage électrolytique |
| Nom du commerce | HYLUG™ |
| Type | Bornes métriques |
| CUP | 781810638866 |
| UPC 12 Digit | 7818106388666 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| Dimension - B Longueur pouce | 2.00 in |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 3/8 |
| Dimension - Taille des boulons en pouces | 0.38 |
| Dimension - Fraction de la taille du trou | 3/8 |
| Dimension - Taille du trou en pouces | 0.41 |
| Dimension - Taille du trou mm | 10,4 mm |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 88,3 mm |
| Dimension - Longueur hors tout en pouces | 3.48 in |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces | 1.29 in |
| Dimension - Longueur de la bande en pouces | 2.05 in |
| Dimension - Stud Size fraction | 3/8 |
| Dimension - Z (pouce) | 0.42 in |
| Physical Attribute - Tongue Angle | Droit |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 35000 |
| Tension Rating | 35 kV |

Chef d'orchestre

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 185 mm2 |
| Conducteur - Matériau | CUIVRE |
| Taille du conducteur | 185 mm2 |
| Type de conducteur | CLASSE 2 |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par la CSA | Oui |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

| | |
|----------------------|------|
| Quantité de cartons | 10 |
| Quantité de palettes | 9600 |

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - 50025611](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_yav2m_lineart](#)
[Modèles 3D - YALB185M10_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YALB185M10_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YALB185M10_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YALB185M10](#)
[Spécifications - YALB185M10](#)



Une marque Hubbell