



## YAV10H3BOX, Borne à anneau non isolée pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV10H3BOX](#)

Borne à anneau non isolée en tube de cuivre sans soudure, 12-10 AWG, 1/4 ", 1.17 in L, .47 in W.



## Général

Numéro de catalogue	YAV10H3BOX
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enveloppée
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810532508

## Dimensions

Diamètre de l'isolation du câble Maximum	0,192 pouce
Dimension - B Fraction de la longueur	22/71
Dimension - B Longueur pouce	0.31 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	30 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.17 in
Dimension - N pouce	0.23 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.21 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.47 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/4 po
Dimension - Z (pouce)	0.32 in

## Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#12 AWG à #10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>CU C Solid-Size</li><li>CU C Str-Size</li></ul>

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	99999

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094162](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YAV10H25BOX\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YAV10H3BOX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAV10H3BOX-SPEC-FR | REV 7/2024