

YAV26L12BOX

Par Burndy

No de catalogue [YAV26L12BOX](#)

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN 2/0 Flex, montants 5/8", canon court, étamé.



Général

Attribut - Type barillet	Standard
Attribut - Type barillet	Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous	1
Attribut physique - Type de languette	Ring
Catalog Number	YAV26L12BOX
Composition du matériau	<ul style="list-style-type: none"> DLP Copper Tin Plating
Indice de matrice	44
Matériau	Copper
Nom de commerce	HYLUG™
Plaqué	Y
Type	Ring Tongue
Type de connecteur	Ring Terminal
Type de placage	Tin
UPC	781810540404

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette	Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales	3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces	0.78 in
Dimension - D en pouces	1.15 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces	0.93 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces	13/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	2.52 in
Dimension - N en pouces	0.53 in
Dimension - Taille du goujon en pouces	5/8 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces	0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles	5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres	17 mm
Dimension - Z (pouces)	0.62 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)	2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation	AN 00
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation	AN 00
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str	2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs	2/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> CU C Solid-Size CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	Yes
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	No
Enregistré UL	Yes
Norme(s) de l'industrie	UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles	UL467
Normes - Conformité RoHS	CM

Logistique

Quantité dans l'emballage 10

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_YAV-L-BOX_LineArt](#)
[Sales Drawings - 50094161_E](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV26L12BOX-SPEC-FR | REV 7/2024