

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV26L2NK](#)

HYLUG™ Borne à compression en cuivre ; 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN-2/0 aviation, 600V-35kV, goujon 5/16", sans soudure.



### Général

Numéro de catalogue	YAV26L2NK
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	13
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Nickelé
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Oui
Type de placage	Nickel
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, nickelé
CUP	781810139714
UPC 12 Digit	7818101397144

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0,782 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.319 in
Dimension - N pouce	0,467 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,934 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	13/16 in
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.48 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	00 Avion
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	23200

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - 50094161\\_E](#)  
[Spécifications - YAV26L2NK](#)  
[Spécifications - YAV26L2NK](#)  
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell