



YAV10R3BOX, borne à anneau non isolée pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV10R3BOX](#)

Bornes à angle droit pour usage intensif, 12-10, 1/4, .57 in L, .47 in W, étamées.



Général

Numéro de catalogue	YAV10R3BOX
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810541616

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2/5 en
Dimension - B Longueur pouce	0.40 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Fraction de la taille du trou	10/37
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	14 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.55 in
Dimension - N pouce	0.23 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,22 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.47 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/4 po
Dimension - Z (pouce)	0,28 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	12 AWG;11 AWG;10 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	12 AWG-10 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Str	AN 12;AN 10
Aircraft Size	
Conducteur - Cuivre Str	AN 12-AN 10
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	14 AWG;12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	14 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)

[Dessins de vente - 50094165](#)

[Spécifications - YAV10R3BOX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV10R3BOX-SPEC-FR | REV 7/2024