



YAV14T34FBOX, Borne à fourche non isolée pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV14T34FBOX](#)

HYLUG™ Uninsulated Copper Compression Fork Terminal ;
Accommodates : #20 - #14 AWG ; Goujon : #8 - #10 ; Longueur :
.82".



Général

Numéro de catalogue	YAV14T34FBOX
Type de connecteur	Terminal à fourche
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Fourchette
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Fork Tongue
CUP	781810534052
UPC 12 Digit	7818105340522

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1/4 po
Dimension - B Longueur pouce	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	#8 - #10
Dimension - D pouce	0.48 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	21 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0,82 en
Dimension - N pouce	0,22 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,16 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.37 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	9/32 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#8;#9;#10
Dimension - Z (pouce)	0.26 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 20;AN 18;AN 16;AN 14
Conducteur - Cuivre Str	AN 20-AN 14
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	20 AWG;18 AWG;16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	20 AWG - 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1200
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094187](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_tfla](#)
[Spécifications - YAV14T34FBOX](#)
[Spécifications - YAV14T34FBOX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV14T34FBOX-SPEC-FR | REV 7/2024