

YAV27RS, Borne à anneau à angle droit non isolée pour 3/0 AWG, 1 trou, tige 3/8

Par Burndy

No de catalogue [YAV27RS](#)

Cosses à angle droit pour usage intensif, 3/8, 1.65 in L, Le trou d'inspection dans le corps permet de vérifier visuellement l'insertion du fil.



Général

Numéro de catalogue	YAV27RS
Type de connecteur	Terminal à anneau
L'indice	45
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810089033

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	13/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0,81 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - G pouce	1.47 in
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	41 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.61 in
Dimension - N pouce	0.48 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,71 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.02 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.47 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN-3/0
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0
Taille du conducteur	3/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	18500

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094166](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAV-RS_LineArt](#)
[Modèles 3D - YAV27RS_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YAV27RS_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YAV27RS_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YAV27RS](#)
[Spécifications - YAV27RS](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV27RS-SPEC-FR | REV 7/2024