

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV28L13NK](#)

Borne à compression pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre, AN-4/0, goujon 5/8", nickelé.



Général

Numéro de catalogue	YAV28L13NK
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	15
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Nickelé
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, nickelé
CUP	781810055090
UPC 12 Digit	7818100550900

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.85 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.66 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.63
Dimension - D pouce	1.16 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.69
Dimension - Taille du trou mm	17,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	69 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.72 in
Dimension - N pouce	0,56 en
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.12 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/8
Dimension - Stud Size fraction	5/8
Dimension - Taille du filetage	5/8 in
Dimension - Z (pouce)	0,60 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 0000
Conducteur - Cuivre Str Gamme de dimensions de l'aéronef	AN 0000
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	14800

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50094161_E](#)
[Spécifications - YAV28L13NK](#)
[Spécifications - YAV28L13NK](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV28L13NK-SPEC-FR | REV 7/2024