

YAV50M16, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV50M16](#)

Borne pour tubes en cuivre, 1 trou W/insp window, 50 mm Class 2, 12 Index, 16 mm Stud.



Général

Número de catalogue	YAV50M16
Type de connecteur	MÉTRIQUE
L'indice	12
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> • Chanfreiné • Écarté
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Bornes métriques
CUP	781810323762
UPC 12 Digit	7818103237622

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	13/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.63 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.63
Dimension - D pouce	1.24 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.69
Dimension - Taille du trou mm	18 mm
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0.36 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	4 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.14 in
Dimension - N pouce	0.55 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.46 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,02 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	0.67 in
Dimension - Stud Size fraction	5/8
Dimension - Z (pouce)	0.67 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	50 mm ²
Type de conducteur	CLASSE 2

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité minimale d'emballage	1

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - 50025521](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_yavm_lineart](#)
[Modèles 3D - YAV50M16_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YAV50M16_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YAV50M16_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YAV50M16](#)
[Spécifications - YAV50M16](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV50M16-SPEC-FR | REV 7/2024