

YAV2CRS2, Borne à anneau à angle droit non isolée pour 2 AWG, 1 trou, goujon 5/16

Par Burndy

No de catalogue [YAV2CRS2](#)

Cosses à angle droit pour usage intensif, 5/16, 1.27 in L, Le trou d'inspection dans le corps permet de vérifier visuellement l'insertion du fil.



Général

Numéro de catalogue	YAV2CRS2
Type de connecteur	Terminal à anneau
L'indice	41
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810104583

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.62 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,33 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - G pouce	1 dans
Dimension - Taille du trou mm	8 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	32 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.27 in
Dimension - N pouce	0,33 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.47 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,68 en
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/8
Dimension - Taille du goujon pouces	5/16
Dimension - Z (pouce)	0.34 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 2
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG
Taille du conducteur	2 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	200
Quantité de palettes	46400

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094166](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAV-RS_LineArt](#)
[Modèles 3D - YAV2CRS2_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YAV2CRS2_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YAV2CRS2_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YAV2CRS2](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV2CRS2-SPEC-FR | REV 7/2024