

YAV500M16, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV500M16](#)

Borne pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre W/insp, 500 mm classe 2, indice L115, goujon de 16 mm.



Général

Número de catalogue	YAV500M16
Type de connecteur	MÉTRIQUE
L'indice	L115
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> • Chanfreiné • Écarté
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Bornes métriques
CUP	781810286579
UPC 12 Digit	7818102865799

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-3/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.65 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.63
Dimension - D pouce	1.38 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.69
Dimension - Taille du trou mm	18 mm
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	1.17 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	8 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0,33 pouce
Dimension - N pouce	0.69 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.19 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1.69 in
Dimension - Stud Size fraction	5/8
Dimension - Z (pouce)	0.67 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	500 mm2
Type de conducteur	CLASSE 2

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	3
---------------------	---

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - 50025521](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_yavm_lineart](#)
[Modèles 3D - YAV500M16_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YAV500M16_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YAV500M16_MODEL-IGES](#)
[Spécifications - YAV500M16](#)
[Spécifications - YAV500M16](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV500M16-SPEC-FR | REV 7/2024