

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ254TCG1](#)

HYLUG™ Copper Compression Terminal ; Split Pad, 4 Holes, W/Inspection Window, 1/0 AWG Code, 100 Navy, Pink, 12 or 348 Index, 1/4 IN Bolt Size, 1-7/16 IN Strip Length.



### Général

Número de catalogue	YAZ254TCG1
Code couleur	Rose
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	12
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	4
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810636060
UPC 12 Digit	7818106360600

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.38
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - E Espacement entre les trous fraction	3/4
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	35
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.55
Dimension - N pouce	0.31
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.51
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.38
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-7/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	100 Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	11520

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)  
[Dessins de vente - 50019036](#)  
[Spécifications - YAZ254TCG1](#)  
[Spécifications - YAZ254TCG1](#)  
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAZ254TCG1-SPEC-FR | REV 7/2024