

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ25TC516](#)

1/0 AWG CU, un trou, taille de goujon 5/16, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur Pinnk, 12 ou 348 Die Index.



Général

Número de catalogue	YAZ25TC516
Code couleur	Rose
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	12
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810239858
UPC 12 Digit	7818102398588

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-3/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.38
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.3125
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0.33
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	62
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.46
Dimension - N pouce	0.34
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.51
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.75
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-7/16
Dimension - Stud Size fraction	5/16
Dimension - Z (pouce)	0.36
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	100 Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	28800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - SE..212356-16](#)
[Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
[Spécifications - YAZ25TC516](#)
[Spécifications - YAZ25TC516](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ25TC516-SPEC-FR | REV 7/2024