

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ442TC38](#)

1000 kcmil CU, deux trous, taille de goujon 3/8, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur blanc, indice de matrices 27.



Général

Numéro de catalogue	YAZ442TC38
Code couleur	Blanc
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	27
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810228036
UPC 12 Digit	7818102280366

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3 dans
Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	155 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.09 in
Dimension - N pouce	0,50 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.19 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3-1/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.53 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	1000 KCMIL
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1000 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	3
---------------------	---

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
- Dessins de vente - se21191536
- Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions
- Spécifications - YAZ442TC38
- Spécifications - YAZ442TC38
- Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video



Une marque Hubbell