

YBM4CL4, borne à anneau à drapeau non isolée pour 4 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YBM4CL4](#)

Borne à anneau de compression de type drapeau ; Convient à :
#4 AWG Flex Class I ; #4 (105/24) DLO ; #4 AWG Code ; Goujon
: #8 - #10 ; Indice de matrice : 56.



Général

Número de catalogue	YBM4CL4
Type de connecteur	Borne annulaire à drapeau
L'indice	56
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810026267

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	9/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.47 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,2 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	#8 - #10
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.18 in
Dimension - N pouce	0,27 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.46 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.53 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	#8;#10
Dimension - Z (pouce)	0.36 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	4 (105/#24)
Conducteur - Cuivre Flex I	4
Taille	
Conducteur - Cuivre Str	AN 4
Aircraft Size	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4 AWG
Taille du conducteur	4 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	800
Quantité de palettes	76800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094169](#)
[Spécifications - YBM4CL4](#)
[Spécifications - YBM4CL4](#)



Une marque Hubbell