

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ30TC12](#)

300 kcmil CU, un trou, taille de goujon 1/2, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur blanc, 17 ou 298 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YAZ30TC12
Code couleur	Blanc
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	17
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	OUI
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810240243
UPC 12 Digit	7818102402433

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.52 in
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	93 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.66 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.81 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.20 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-1/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	300 (91) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	300 KCMIL
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	300 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	9600

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
- Dessins de vente - SE..212356-22
- Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions
- Spécifications - YAZ30TC12
- Spécifications - YAZ30TC12
- Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video



Une marque Hubbell