

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ34TC1290](#)

Borne à compression en cuivre HYLUG™ ; languette étroite ; 1 trou avec fenêtre d'inspection ; baril long ; convient à : 373.3 kcmil ; 350 Flex ; goujon : 3/8" ; Die Index : 19 ; Code couleur : Bleu ; 600 V - 35 kV.



Général

Numéro de catalogue	YAZ34TC1290
Code couleur	Marron
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	20
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810240489
UPC 12 Digit	7818102404899

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	2.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Hauteur pouce	3.41 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.52 in
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	45 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.78 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.06 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.55 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-5/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 KCMIL
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	500 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	3700

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SE..212356-26](#)
- [Spécifications - YAZ34TC1290](#)
- [Spécifications - YAZ34TC1290](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ34TC1290-SPEC-FR | REV 7/2024