

YCB27AU2G1, Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG, -2/0(6-1) AWG ACSR, 1/0(19) AWG-3/0(19) AWG Cu ou Al

Par Burndy

No de catalogue [YCB27AU2G1](#)

Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG, -2/0(6-1) AWG, ACSR : 1/0(19)
AWG-3/0(19) AWG Cu ou Al.



Général

Número de catalogue	YCB27AU2G1
L'indice	D3
Matériau	Aluminium
Matériau - Caution	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Étriers
CUP	781810014066
UPC 12 Digit	7818100140666

Dimensions

Dimension - Bail Size	0,258 et
Dimension - D pouce	4.25 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	4.00 in
Dimension - Hauteur pouce	1.70 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	68 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.69 in
Dimension - Largeur en pouces	0.97 in
Dimension - Largeur mm	25 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	1/0 (6-1) AWG ; 2/0 (6-1) AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	1/0 (6-1) AWG-2/0 (6-1) AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	1/0 AWG - 3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG-3/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• ACSR Str-Size• AL Str-Size• CU Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	3600

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SC..076872-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCB-U_LineArt](#)
[Spécifications - YCB27AU2G1](#)



Une marque Hubbell