

YCB2U3G1, Câble CRIMPIT™, 6(6-1) AWG,-2(7-1) AWG ACSR, 6(7) AWG-3(7) AWG Cu ou Al

Par Burndy

No de catalogue [YCB2U3G1](#)

Câble CRIMPIT™, 6(6-1) AWG,-2(7-1) AWG ACSR, 6(7) AWG-3(7) AWG Cu ou Al.



Général

Numéro de catalogue	YCB2U3G1
L'indice	O
Matériau	Aluminium
Matériau - Caution	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Étriers
CUP	781810014042
UPC 12 Digit	7818100140422

Dimensions

Dimension - Bail Size	0,258 et
Dimension - D pouce	4.25 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	4.00 in
Dimension - Hauteur pouce	1.30 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	63,5 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.50 in
Dimension - Largeur en pouces	0,72 pouce
Dimension - Largeur mm	18 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	6 (6-1) AWG;2 (7-1) AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	6 (6-1) AWG-2 (7-1) AWG
Pilote - AL Str Size	6 AWG;3 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	6 AWG-3 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG;3 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• ACSR Str-Size• AL Str-Size• CU Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	3600

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SC..076872-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCB-U_LineArt](#)

[Spécifications - YCB2U3G1](#)



Une marque Hubbell