

## YCB38R26U, CRIMPIT™ Hot Tap, 336.4 kcmil (26/7), 556.5 (18/1) kcmil ACSR, 397.5 kcmil 600(61) kcmil Cu ou Al

Par Burndy

No de catalogue [YCB38R26U](#)

Étrier serti, 397,5 (19) - 600 (61) Al 336,4 (26-7) - 556,5 (18-1)  
ACSR, 2-1/8 in L, N Dies.



### Général

Numéro de catalogue	YCB38R26U
L'indice	N
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Matériau - Caution	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
Sous marque	CRIMPIT
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Étriers
CUP	781810014110
UPC 12 Digit	7818100141100

### Dimensions

Dimension - Bail Size	0,325 pouce
Dimension - Hauteur pouce	2.28 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	54 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.12 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	336,4 (26/7) Linotte kcmil;336,4 (30/7) Oriole kcmil;397,5 (18/1) Mésange kcmil;397,5 (24/7) Bernache cravant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pélican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Poule kcmil;500.0 (30/7) Héron kcmil;556.5 (24/7) Perruche kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	336,4 (26/7) Linotte kcmil-556,5 (24/7) Perruche kcmil
Pilote - AL Str Size	397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	397 kcmil - 600 kcmil

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	2250

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead

Distribution

Dessins de vente - SA..445376-01

Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR\_YCB-

U\_LineArt

Spécifications - YCB38R26U



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YCB38R26U-SPEC-FR | REV 7/2024