

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YE31LH96](#)

Borne étanche à l'huile et à l'eau avec canon CU étamé et bouchon brasé Utilisée pour terminer un conducteur CU isolé au niveau d'une coupure ou d'un transformateur, 12.25 IN L.



Général

Número de catalogue	YE31LH96
Type de connecteur	PIN INLINE
L'indice	O
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Enveloppée
Type de finition	Tin-Plated
Isolation	Y
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYSEALPLUG
Température nominale	194
Nom du commerce	HYSEALPLUG™
Type	Bornes à broches blindées
CUP	781810023402
UPC 12 Digit	7818100234022

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-15/16 in
Dimension - B Longueur pouce	2.94 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	1.03 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	311 mm
Dimension - Longueur BB pouce	1.25 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	12.25 in
Dimension - P pouce	8.06 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon en cuivre	350 KCMIL
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	350 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	350 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	3360

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - SA055640-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YE27LH94_LineArt](#)
[Spécifications - YE31LH96](#)
[Spécifications - YE31LH96](#)



Une marque Hubbell