

YGA282NTN Cosse de mise à la terre à compression, 4/0 AWG Cu, 2 trous, tige 1/2", espacement 1-3/4", étamée

Par Burndy

No de catalogue [YGA282NTN](#)



Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 2 trous ; goujon de 1/2" ; espacement de 1-3/4" ; baril long ; convient à : 4/0 AWG ; étamé.

Général

Numéro de catalogue	YGA282NTN
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	Terminal
L'indice	15
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	Y
Type de placage	Étain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810236079
UPC 12 Digit	7818102360799

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-4/7 in
Dimension - B Longueur pouce	1.57 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,50 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en pouces
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	131 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.17 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.69 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.00 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-11/16
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Fraction de la largeur	1/2 po
Dimension - Largeur en pouces	0.53 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	9600

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SD..082469-01](#)

[Spécifications - YGA282NTN](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGA282NTN-SPEC-FR | REV 7/2024