

YGA8C2N Cosse de mise à la terre par compression, cuivre #8 AWG, 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4

Par Burndy

No de catalogue [YGA8C2N](#)



Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 2 trous ; goujon de 1/2" ; espacement de 1-3/4" ; baril long ; convient aux câbles #8 AWG : #8 AWG.

Général

Numéro de catalogue	YGA8C2N
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	Terminal
L'indice	49
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810102404
UPC 12 Digit	7818101024044

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/9 en
Dimension - B Longueur pouce	0,78 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,50 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	104 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.09 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,27 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/8
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Fraction de la largeur	1/3 de pouce
Dimension - Largeur en pouces	0.31 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide Taille	8 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	8 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 sol./8 str.
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	8 Sun / 8 AWG
Type de conducteur	• CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24000

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SD..082469-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGA2N_LineArt](#)
- [Spécifications - YGA8C2N](#)



Une marque Hubbell