



YGHP29C29TN Figure 6 Connecteur de mise à la terre à compression, 1/0 Str-250 kcmil, tige 1/2"-5/8", barre 3/4"-1/2" ; robinet 3/0 Str-250 kcmil

Par Burndy

No de catalogue [YGHP29C29TN](#)

HYTAP™ Figure 6 Connecteur à compression HYGROUND® ou connecteur d'épissure à taraudage ; convient pour : Course : 1/0 Str. - 250 kcmil ; tige 1/2" - 5/8" ; taraudage : 3/0 Str. - 250 kcmil ; course de barre : barre 3/8" - 1/2" ; taraudage 3/0 Str. - 250 kcmil.



Général

Numéro de catalogue	YGHP29C29TN
Type de connecteur	Robinet
L'indice	997
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYTAP™
Type	Robinets
CUP	781810171592
UPC 12 Digit	7818101715922

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/4 in
Dimension - B Longueur pouce	0.75 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.09 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1/0 -250 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Tap	3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	3/0 AWG-250 kcmil
Conducteur - Passage de barres d'armature	3 ;4
Conducteur - Gamme de parcours des barres d'armature	3 -4
Chef d'orchestre - Rod Run	1/2 in;5/8 in
Conducteur - Gamme de parcours des tiges	1/2 in-5/8 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	Enterrement direct
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;IEEE 837
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	9800

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd082473-01](#)
[Spécifications - YGHP29C29TN](#)
[Spécifications - YGHP29C29TN](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGHP29C29TN-SPEC-FR | REV 7/2024