



**YGHP34C2 Figure 6 Connecteur de mise à la terre à compression, #4 Sol-#2 Str, 5/8"-3/4" Rod**

Par Burndy

No de catalogue [YGHP34C2](#)

Connecteur de tige de terre à compression en cuivre, #4 Sol - #2 Str, 5/8" - 3/4" Dia. de tige



## Général

Numéro de catalogue	YGHP34C2
Type de connecteur	Robinet
L'indice	998
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Type d'inhibiteur d'oxyde	Penetrox E
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYTAP
Nom du commerce	HYTAP™
Type	Robinets
CUP	781810220955
UPC 12 Digit	7818102209555

## Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/4 in
Dimension - B Longueur pouce	0.75 in

## Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre solide Robinet	4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteur - cuivre massif	4 AWG-2 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	250 kcmil-500 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Tap	4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteur - Cuivre Str	4 AWG-2 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Passage de barres d'armature	5 ;6
Conducteur - Gamme de parcours des barres d'armature	5 -6
Chef d'orchestre - Rod Run	5/8 in;3/4 in
Conducteur - Gamme de parcours des tiges	5/8 in-3/4 in

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	Enterrement direct
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014
Normes - Conformité à la directive RoHS	Qualified
Répertorié UL	CM
	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	4625

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 - Compression Grounding](#)  
[Dessins de vente - sd082473-01](#)  
[Fiches de vente - HYTAP™ Figure 6 Connector, HYGROUND® Mechanical Grounding](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YGHPC\\_Lineart](#)  
[Modèles 3D - YGHP34C2\\_MODEL-PDF](#)  
[Modèles 3D - YGHP34C2\\_MODEL-IGES](#)  
[Modèles 3D - YGHP34C2\\_MODEL-STEP](#)  
[Spécifications - YGHP34C2](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YGHP34C2-SPEC-FR | REV 7/2024