

YGHR29C58TN Figure 8 Connecteur de tige de terre à compression

Par Burndy

No de catalogue [YGHR29C58TN](#)



HYTAIL™ Ground Rod Figure 8 Connecteur à compression.

Général

| | |
|---|--------------------------------|
| Número de catalogue | YGHR29C58TN |
| Type de connecteur | Robinet |
| L'indice | 998;1012 |
| Matériau | Cuivre |
| Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires | 1 |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Etain - Placage électrolytique |
| Nom du commerce | HYTAIL™ |
| Type | Robinets |
| CUP | 781810176054 |
| UPC 12 Digit | 7818101760544 |

Dimensions

| | |
|--|-----------|
| Dimension - B Fraction de la longueur | 22/25 en |
| Dimension - B Longueur pouce | 0.88 in |
| Dimension - Taille de la tige de terre | 5/8 |
| Dimension - Fraction de hauteur | 2-7/50 en |
| Dimension - Hauteur pouce | 2.14 in |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 22 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 0.88 in |

Chef d'orchestre

| | |
|---|--|
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 4/0 AWG;250 kcmil |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 4/0 AWG - 250 kcmil |
| Conducteur - Taille de la tige | 5/8 in |
| Conducteur - Gamme de tailles de tiges | 5/8 in |
| Type de conducteur | <ul style="list-style-type: none"> • CU C Str-Size A • Taille de la tige B |

Certifications et conformité

| | |
|--|---|
| Certification - Approuvé par la CSA | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Enfouissement direct répertorié UL | Oui |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Norme(s) industrielle(s) | <ul style="list-style-type: none"> • UL467 • IEEE 837 |
| Normes - Les normes de l'industrie sont respectées | UL467;IEEE 837 |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertorié UL | Non |

Logistique

| | |
|----------------------|------|
| Quantité de cartons | 20 |
| Quantité de palettes | 3480 |

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - sd..088266-01](#)

[Spécifications - YGHR29C58TN](#)

[Spécifications - YGHR29C58TN](#)



Une marque Hubbell