YGA6C2NTN Cosse de mise à la terre à compression, cuivre #6 AWG, 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4", étamée

Par Burndy
No de catalogue YGA6C2NTN

Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 2 trous ; goujon de 1/2" ; espacement de 1-3/4" ; baril long ; convient à #6 AWG ; étamé : #6 AWG ; étamé.

Général

Numéro de catalogue	YGA6C2NTN
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	Terminal
L'indice	7;374
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810359235
UPC 12 Digit	7818103592355

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.09 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,50 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	112 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.40 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.29 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Fraction de la largeur	2/5 en
Dimension - Largeur en pouces	0.41 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG
Type de conducteur	• CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24000

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Dessins de vente - SD082469
Spécifications - YGA6C2NTN

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés