



## Éclisse de compression

Par Burndy

No de catalogue [YS31L](#)

350 kcmil CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA,  
90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, 18 ou 324 Die Index.



## Général

Numéro de catalogue	YS31L
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	18
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YS-L, canon standard
CUP	781810508350
UPC 12 Digit	7818105083500

## Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.12 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	66 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.60 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16

## Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - brin de cuivre	350
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	350 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	350 KCMIL
Type de conducteur	CODE
Wire Size	350 kcmil

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	60
---------------------	----

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD022390-01](#)

[Modèles 3D - YS31L\\_MODEL-IGES](#)

[Modèles 3D - YS31L\\_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - YS31L\\_MODEL-STEP](#)

[Spécifications - YS31L](#)

[Spécifications - YS31L](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YS31L-SPEC-FR | REV 7/2024