

YS6CLBOX, épissure à compression en cuivre, canon standard, 6 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YS6CLBOX](#)

6 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLEU, 7 ou 374 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YS6CLBOX
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	7
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YS-L, canon standard
CUP	781810555750
UPC 12 Digit	7818105557500

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	13/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0,81 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	44 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.29 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/8

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	6 AWG
Type de conducteur	CODE
Wire Size	#6 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - sd022390_1](#)
[Modèles 3D - YS6CLBOX_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YS6CLBOX_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YS6CLBOX_MODEL-IGES](#)
[Spécifications - YS6CLBOX](#)
[Spécifications - YS6CLBOX](#)



Une marque Hubbell