

## YSR44FX34FXLTCKITC, Réducteur d'épissure par compression, Baril A 750 kcmil, Baril B 350 kcmil, inclut une gaine thermorétractable transparente.

Par Burndy

No de catalogue [YSR44FX34FXLTCKITC](#)



CU Splice Reducer, Barrel A 750 kcmil G,H,777 DLO, Barrel B 350 kcmil G,H,I,K,M,373 DLO, Standard Barrel, Internal Chamfer, Tin Plated, Connector is UL/CSA, 90°C Up to 35kV, Kit comes with Clear Heat Shrink, Yellow/Blue Color Code, L115/19 or L80 Die Index.

### Général

Numéro de catalogue	YSR44FX34FXLTCKITC
Code couleur	Jaune, bleu
Code couleur - Côté A	Jaune
Code couleur - Face B	Bleu
Type de connecteur	KITS DE CANON STANDARD
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	L115/19
L'index - élément A	L115
L'index - élément B	19;L80
Le site Index Run Side	L115
La page Index Tap	19;L80
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYREDUCER™
Type	YSR-TC
CUP	781810466216
UPC 12 Digit	7818104662166

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-1/16 in
Dimension - B Longueur pouce	2.09 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	125 mm
Dimension - Longueur BB pouce	1.69 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	4,91 et
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1.96 in

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G Run	750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex G	750 kcmil
Taille A	
Conducteur - Cuivre Flex G	750 kcmil
Taille A Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex G	350 kcmil
Taille B	
Conducteur - Cuivre Flex G	350 kcmil
Taille B Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex G Tap	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex H Run	750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex H	750 kcmil
Taille A	
Conducteur - Cuivre Flex H	750 kcmil
Taille A Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex H	350 kcmil
Taille B	
Conducteur - Cuivre Flex H	350 kcmil
Taille B Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex H Tap	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I Run	750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I	750 KCMIL
Taille A	
Conducteur - Cuivre Flex I	750 KCMIL
Taille A Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex I	350 kcmil
Taille B	
Conducteur - Cuivre Flex I	350 kcmil
Taille B Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex I Tap	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex K Run	750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex K	750 KCMIL
Taille A	
Conducteur - Cuivre Flex K	750 KCMIL
Taille A Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex K	350 kcmil
Taille B	
Conducteur - Cuivre Flex K	350 kcmil
Taille B Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex K Tap	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex M	750 KCMIL
Run	
Conducteur - Cuivre Flex M	750 KCMIL
Taille A	
Conducteur - Cuivre Flex M	750 KCMIL
Taille A Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex M	350 kcmil
Taille B	
Conducteur - Cuivre Flex M	350 kcmil
Taille B Gamme	
Conducteur - Cuivre Flex M Tap	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Taille des brins	750 KCMIL-350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Str Taille A	750 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Taille A Gamme	750 kcmil
Conducteur - Cordon de cuivre	350 kcmil
Taille B	
Conducteur - Cuivre Str Taille B Gamme	350 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	750 KCMIL-350 KCMIL
Type de conducteur	FLEX
Wire Size	750 KCMIL-350 KCMIL

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

## Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	540

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)  
[Dessins de vente - 10021428](#)  
[Manuels d'installation - SPLICE KIT trilingual](#)  
[Modèles 3D - YSR44FX34FXLTCKITC\\_MODEL-STEP](#)  
[Modèles 3D - YSR44FX34FXLTCKITC\\_MODEL-IGES](#)  
[Modèles 3D - YSR44FX34FXLTCKITC\\_MODEL-PDF](#)  
[Spécifications - YSR44FX34FXLTCKITC](#)  
[Spécifications - YSR44FX34FXLTCKITC](#)



Une marque Hubbell