


YH3939, robinet de compression en H

Par Burndy

No de catalogue [YH3939](#)

Taraud en cuivre à compression en H, étamé, compatible avec les tailles de fils suivantes - Courant (principal) : 750 KCMIL-500 KCMIL Classe B,C, 535 KCMIL-444 KCMIL DLO, 550-450 KCMIL Classe I, Robinet 1 : 750 KCMIL-350 KCMIL Classe B,C, 535 KCMIL-313 KCMIL DLO, 550-KCMIL-350 KCMIL Classe I. Voir le dessin de vente pour les tailles de fils métriques compatibles.



Général

Numéro de catalogue	YH3939
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	H-TAP
L'indice	KR
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	CRIMPIT
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Tarauds à compression
CUP	781810013847
UPC 12 Digit	7818100138477

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.97 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	32 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.25 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/8
Dimension - Fraction de la largeur	1.50 in
Dimension - Largeur en pouces	2.97 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G Run	450;500
Conducteur - Cuivre Flex G	450-500
Gamme de parcours	
Conducteur - Cuivre Flex G Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Flex G	350-500
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex H Run	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H	500 kcmil
Gamme de parcours	
Conducteur - Cuivre Flex H Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Flex H	350-500
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex I Run	550 KCMIL-450 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Flex I	550 KCMIL-350 KCMIL
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex K Run	450;500
Conducteur - Cuivre Flex K Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Flex M	450;500
Run	
Conducteur - Cuivre Flex M Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cordon de cuivre	500;550;600;700;750
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	750 KCMIL-500 KCMIL
Conducteur - Cuivre Str Tap	350;400;450;500;550;600;700
Conducteur - Cuivre Str	750 KCMIL-350 KCMIL
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Type de conducteur	CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	30
Quantité de palettes	2880

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - SD..206566-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YH_LINEART](#)
[Spécifications - YH3939](#)
[Spécifications - YH3939](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YH3939-SPEC-FR | REV 7/2024