

YHSA14K10, Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YHSA14K10](#)

Borne thermorétractable en cuivre, languette annulaire, 14-16 AWG, goujon #10, 1.18" L, 0.32" W, bord dentelé, étamée, pour utilisation sur cond. en cuivre.



Général

Numéro de catalogue	YHSA14K10
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Thermorétractable
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS, thermorétractable
CUP	781810476987
UPC 12 Digit	7818104769877

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2/9 en
Dimension - B Longueur pouce	0,22 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	#10
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/5
Dimension - Taille du trou en pouces	0,20 pouce
Dimension - Taille du trou mm	5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	30 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.18 in
Dimension - N pouce	0,17 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.32 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16
Dimension - Taille du goujon pouces	#10

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	16 AWG;15 AWG;14 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	16 AWG-14 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	16 AWG - 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Type d'emballage	Sac
------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094158](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YHSA18K6_LineArt](#)
[Spécifications - YHSA14K10](#)
[Spécifications - YHSA14K10](#)



Une marque Hubbell