

YOT37R37R, Connecteur de robinet

Par Burndy

No de catalogue [YOT37R37R](#)

Conducteur de robinet, 261,318,M Index.



Général

Numéro de catalogue	YOT37R37R
Type de connecteur	Robinet
Le site Index Run Side	261;318;M
La page Index Tap	261;318;M
Matériau	Alliage d'aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	HYTEE™
CUP	781810016091
UPC 12 Digit	7818100160911

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	6-3/8 in
Dimension - Hauteur pouce	6.375 et
Dimension - L Longueur hors tout mm	318 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	12,50 pouces

Chef d'orchestre

Conducteur - AAAC 5005 Run	30,58 (7) kcmil
Conducteur - AAAC 5005	30,58 (7) kcmil
Plage de fonctionnement	
Conducteur - AAAC 5005 Tap	30,58 (7) kcmil
Conducteur - AAAC 5005	30,58 (7) kcmil
Gamme de prises	
Chauffeur - AAAC 6201 Run	30,58 (7) kcmil
Conducteur - AAAC 6201 Plage de fonctionnement	30,58 (7) kcmil
Chauffeur - AAAC 6201 Tap	30,58 (7) kcmil
Conducteur - AAAC 6201	30,58 (7) kcmil
Gamme de prises	
Conducteur - ACSR Str Run	477,0 (26/7) Épervier kcmil;477. (30/7) Poule kcmil;500.0 (30/7) Héron kcmil;556.5 (24/7) Perruche kcmil
Conducteur - ACSR Gamme de tirage des brins	477,0 (26/7) Hawk kcmil-556,5 (24/7) Parakeet kcmil
Conducteur - ACSR Str Tap	477,0 (24/7) Pique-nique kcmil;477,0 (26/7) Épervier kcmil;477. (30/7) Poule kcmil;500.0 (30/7) Héron kcmil;556.5 (24/7) Perruche kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de prises	477,0 (24/7) Scintillement kcmil-556,5 (24/7) Perruche kcmil
Chauffeur - AL Str Run	556 kcmil
Conducteur - AL Str Run Range	556 kcmil
Chauffeur - AL Str Tap	556 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de prises	556 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY
Catalog

Dessins de vente - SD201453-01

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_YOTRR_HYTEE_LineArt

Modèles 3D - YOT37R37R_MODEL-PDF

Modèles 3D - YOT37R37R_MODEL-IGES

Modèles 3D - YOT37R37R_MODEL-STEP

Spécifications - YOT37R37R



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YOT37R37R-SPEC-FR | REV 7/2024