

YPC40A36, Connecteur en forme de figure 6

Par Burndy

No de catalogue [YPC40A36](#)

Le connecteur de forme Figure 6 sépare les fils de tirage et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, Run, Al et Cu:600 (61) - 800 (61).



Général

Número de catalogue	YPC40A36
L'indice	T
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	CRIMPIT™
CUP	781810138700
UPC 12 Digit	7818101387000

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.70 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	127 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5 en
Dimension - Largeur en pouces	1.88 en

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Gamme de tirage des brins	556,5 kcmil-795 kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de prises	336,4 kcmil-556,5 kcmil
Chauffeur - AL Str Run	600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil
Conducteur - AL Str Run Range	600 kcmil-800 kcmil
Chauffeur - AL Str Tap	397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de prises	397 kcmil-600 kcmil
Conducteur - Cordon de cuivre	600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	600 kcmil-800 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Tap	397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	397 kcmil-600 kcmil
Type de conducteur	• AL C Str-Run • CU C Str-Run • CU C Solid-Run • ACSR C Str-Run • AL C Str-Tap • CU C Str-Tap • CU C Solid-Tap • ACSR C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead](#)

[Distribution](#)

[Dessins de vente - sd051577-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_YPCAU_Lineart](#)

[Spécifications - YPC40A36](#)

[Spécifications - YPC40A36](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YPC40A36-SPEC-FR | REV 7/2024