

## Éclisse de compression

Par Burndy

No de catalogue [YS8CLBOX](#)

8 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, 49 Die Index.



### Général

Número de catalogue	YS8CLBOX
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	CANON STANDARD
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	49
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	YS-L, canon standard
CUP	781810022092
UPC 12 Digit	7818100220922

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.44
Dimension - L Longueur hors tout mm	25 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,27 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1/2
Longueur	1 dans

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	8 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G	8 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Flex H	8 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Flex I	8 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Flex K	8 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre massif	8-6 Sol
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 8
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	23 (7)
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	8 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	8 AWG
Type de conducteur	CODE
Wire Size	#8 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	CSA
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	NON
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	60000

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Brochures - Compression Connections

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression  
Connections

Dessins de vente - sd022390\_1

Modèles 3D - YS8CLBOX\_MODEL-STEP

Modèles 3D - YS8CLBOX\_MODEL-IGES

Modèles 3D - YS8CLBOX\_MODEL-PDF

Spécifications - YS8CLBOX

Spécifications - YS8CLBOX



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YS8CLBOX-SPEC-FR | REV 7/2024