



## **YST2828, Té à compression en cuivre, passage et robinet pour fils #4 AWG**

Par Burndy

No de catalogue [YST2828](#)

Té à compression en cuivre, 4 AWG (Str) (Run & Tap), étamé.



## Général

Numéro de catalogue	YST2828
Code couleur	Pourpre
Code couleur - Côté A	Pourpre
Code couleur - Face B	Pourpre
Type de connecteur	T-COUPLER
L'indice	15/15
Le site Index Run Side	15
La page Index Tap	15
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYTEE
Température nominale	194
Nom du commerce	HYTEE™
Type	YST, non isolée T
CUP	781810510001
UPC 12 Digit	7818105100011

## Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces	0.69 in
Dimension - B Fraction de la longueur	1-5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.62 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces	0.69 in
Dimension - Hauteur pouce	2.44 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	106 mm
Dimension - Longueur BB pouce	1.75 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.19 in
Dimension - Largeur en pouces	1.75 in

## Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str	4/0 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG-4/0AWG
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	7400

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - 2388610](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YST\\_LineArt](#)

[Spécifications - YST2828](#)

[Spécifications - YST2828](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YST2828-SPEC-FR | REV 7/2024