



YSV28L, épissure non isolée pour 4/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YSV28L](#)

Épissure en bout à compression HYLINK™ non isolée ; Baril standard sans soudure ; Convient aux câbles de 4/0 AWG Str/Sol AN ; Longueur 1,94" ; 600 V max ; Emballage en vrac : 4/0 AWG Str/Sol, AN, Aircraft ; Longueur : 1.94" ; 600 V Max ; Emballage en vrac.



Général

Numéro de catalogue	YSV28L
Type de connecteur	Épissure bout à bout sans soudure
L'indice	46
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	HYLINK
Nom du commerce	HYLINK™
Type	Épissure
CUP	781810026427

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.88 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	49 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.94 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.77 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/8 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	4/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Str	AN 0000
Aircraft Size	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	- CU C Str-Size - CU C Solid-Size - CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	18500

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
- [Dessins de vente - 50094198](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YSV-L_LineArt](#)
- [Modèles 3D - YSV28L_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - YSV28L_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - YSV28L_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - YSV28L](#)
- [Spécifications - YSV28L](#)



Une marque Hubbell