

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise encastrée, 20A triphasé Wye 120/208V AC, mise à la terre 4 pôles 5 fils, L21-20R, borne à vis, orange

Par Bryant

No de catalogue [72120IG](#)

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise encastrée en nylon, 20A 3 phases Wye 120/208V AC, mise à la terre 4 pôles 5 fils, L21-20R, borne à vis, orange.



Caractéristiques

- Limite le bruit électrique sur le circuit de mise à la terre de l'équipement en fournissant deux chemins de mise à la terre pour l'installation
- Conception à face profonde en nylon
- Contacts de ligne en laiton à triple essuyage
- Contacts de terre et terminaison de terre
- Étrier enveloppant en acier plaqué de nickel et de laiton

Général

| | |
|--------------------------------|--|
| Numéro de catalogue | 72120IG |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Conditions environnementales | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens |
| Type d'article | Prise simple en nylon 20A |
| Matériau | Composite |
| Matériau - Matériel de montage | Montage par vis |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Série | Verrouillage |
| Style | Terre isolée |
| Type | Réceptacle unique |
| CUP | 781786701243 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 3,28 in x 1,70 in x 1,24 in |
| Taille de l'affichage | Produit de taille standard |
| Hauteur | 1.24 in |
| Longueur | 3.28 in |
| Largeur | 1.7 in |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Intensité nominale | 20 A |
| Connectivité | Vis de fixation |
| Valeur nominale actuelle | 20 A |
| Phase | Triphasé |
| Tension Rating | 120/208 V |
| Tension nominale Description | 3 phases Y 120/208V AC |
| Puissance | |

Chef d'orchestre

| | |
|----------------|------------------|
| Nombre de fils | 5 fils |
| Wire Size | #14 AWG à #8 AWG |

Certifications et conformité

| | |
|-------------|---------|
| Nema Rating | L21-20R |
|-------------|---------|

Logistique

| | |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 10 |
|---------------------|----|

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 72120IG](#)
[Spécifications - 72120IG](#)