



EMS351 - Série EM - Luminaire au sodium haute pression à culot moyen 35W en aluminium - 120V à 60Hz

Par Killark

No de catalogue [EMS351](#)

Série EM - Luminaire au sodium haute pression à culot moyen 35W en aluminium - 120V à 60Hz.

Caractéristiques

- Quatre sources lumineuses : incandescente, fluo compacte, sodium haute pression et halogénures métalliques.
- Choix de montage - Suspension, plafond, chandelier de 25° ou montage mural de 90°, tous avec une conception "sans fil" qui permet une installation rapide et facile de l'appareil.
- Scellé en usine - aucun scellement externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer.
- Taille compacte - Les lampes incandescentes et HID à culot moyen, ainsi que les lampes fluorescentes PL, permettent de concevoir des luminaires plus petits.
- Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre.
- Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement.
- La quincaillerie exposée est en acier inoxydable de qualité 316.

Général

Numéro de catalogue	EMS351
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Bronzage• bronzage
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base moyenne
Source lumineuse	
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Globe en verre - Fluted
Série	EM
Type	
CUP	783936149387



Dimensions

Dimensions	8.69 in x 15.75 in x 8.69 in
Poids brut avec emballage	15
Hauteur	8.69 in
Longueur	8.69 in
Largeur	15,75 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	120 VAC
Puissance	35 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Manuels d'installation - KIL_EM Series HID Luminaires IOM_K1114](#)
- [Photométrie - KIL_EMS35x-S](#)
- [Photométrie - KIL_EMS35x](#)
- [Photométrie - KIL_EMS35x-A](#)
- [Spécifications - EM-EQ Series Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell