



Série FXCS Couvercle de lampe témoin double 120V avec dispositif - Scellé en usine - Lentilles rouge/verte avec plaques signalétiques à spécifier - LED

Par Killark

No de catalogue [FXCS-OB30RLD-GLD](#)

Série FXCS - Couvercle de lampe témoin double 120V en aluminium avec dispositif - Scellé en usine - Lentilles rouges/vertes avec plaques signalétiques à spécifier - LED.

Caractéristiques

- Élimine les exigences en matière d'étanchéité externe.
- Coût d'installation réduit.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour faciliter l'installation sur le terrain.
- Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
- L'accessoire de consignation disponible doit être installé en usine.
- Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans le boîtier d'épissage.
- Les corps et les couvercles des appareils sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
- Les corps des boutons-poussoirs, des sélecteurs et des lampes témoins sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

Général

Actionneur	Lampe pilote à double LED
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-OB30RLD-GLD
Couleur	• Red-Green • Rouge-Vert
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Aluminium sans cuivre
Série	FXCS
CUP	783936998428

Dimensions

Poids	3.2 lb
-------	--------



*Image représentative

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	0.01 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, LR11712
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3
Numéro de dossier UL	E53360, E12379

Logistique

Quantité de cartons	5
Scellé en usine	Scellé en usine

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)
[Certifications - FXB, FXCS, & FXS Series Control Stations UL Certification](#)
[Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA Certification](#)
[Manuels d'installation - FXCS IOM K0889 French](#)
[Manuels d'installation - FXCS IOM K0889](#)
[Spécifications - FXCS-OB30RLD-GLD](#)
[Spécifications - FXCS Series Factory Sealed Cover Assemblies Specification Sheet](#)
[Spécifications - FXCS-OB30RLD-GLD](#)



Une marque Hubbell