

KILLARK®

**Série FXCS Couvercle de sélecteur
à clé à 2 positions à contact
maintenu avec dispositif - scellé en
usine 1NO/1NC Contact**

Par Killark

No de catalogue [FXCS-OK2A1](#)

Série FXCS - Couvercle d'interrupteur sélectif à clé 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - Contact 1NO/1NC scellé en usine.



*Image représentative

Caractéristiques

- Élimine les exigences en matière d'étanchéité externe.
- Coût d'installation réduit.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour faciliter l'installation sur le terrain.
- Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
- L'accessoire de consignation disponible doit être installé en usine.
- Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans le boîtier d'épissage.
- Les corps et les couvercles des appareils sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
- Les corps des boutons-poussoirs, des sélecteurs et des lampes témoins sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

Général

Action	Maintenu
Actionneur	Sélecteur à clé à 2 positions
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-0K2A1
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Aluminium sans cuivre
Nombre de pôles	1
Série	FXCS
Type	
CUP	783936200613

Dimensions

Dimensions	6,75 po x 6,125 po x 4,75 po
Poids brut avec emballage	3.31
Hauteur	4.75 in
Longueur	6.75 in
Poids	3.31 lb
Largeur	6.125 en

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, LR11712
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3
Numéro de dossier UL	E53360, E12379

Logistique

Scellé en usine	Scellé en usine
-----------------	-----------------

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)
- [Certifications - FXB, FXCS, & FXS Series Control Stations UL Certification](#)
- [Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA Certification](#)
- [Manuels d'installation - FXCS IOM K0889 French](#)
- [Manuels d'installation - FXCS IOM K0889](#)
- [Spécifications - FXCS-0K2A1](#)
- [Spécifications - FXCS Series Factory Sealed Cover Assemblies Specification Sheet](#)
- [Spécifications - FXCS-0K2A1](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-FXCS0K2A1-SPEC-FR | REV 7/2024