

# KILLARK®

## Série FXCS Couvercle de poste de contrôle scellé en usine, 2 mini-boutons rouges/verts, 1 témoin lumineux, avec couvercle, lentille rouge, lampe LED

Par Killark

No de catalogue [FXCS-0A15D](#)

Scellé d'usine 2 mini boutons poussoirs rouge/vert, 1 lampe témoin, avec couvercle, lentille rouge, LED.

### Caractéristiques

- Élimine les exigences en matière d'étanchéité externe.
- Coût d'installation réduit.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour faciliter l'installation sur le terrain.
- Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
- L'accessoire de consignation disponible doit être installé en usine.
- Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans le boîtier d'épissage.
- Les corps et les couvercles des appareils sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
- Les corps des boutons-poussoirs, des sélecteurs et des lampes témoins sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

### Général

Action	Momentané
Actionneur	Double bouton-poussoir et témoin lumineux LED
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-0A15D
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Green-Red P.B., Red Light</li><li>• B.P. vert-rouge, feu rouge</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Aluminium sans cuivre
Série	FXCS
CUP	783936998466

### Dimensions

Poids	2.99 lb
-------	---------



\*Image représentative

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, LR11712
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3
Numéro de dossier UL	E53360, E12379

### Logistique

Quantité de cartons	5
Scellé en usine	Scellé en usine

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)
- [Certifications - FXB, FXCS, & FXS Series Control Stations UL Certification](#)
- [Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA Certification](#)
- [Manuels d'installation - FXCS IOM K0889 French](#)
- [Manuels d'installation - FXCS IOM K0889](#)
- [Spécifications - FXCS-0A15D](#)
- [Spécifications - FXCS Series Factory Sealed Cover Assemblies Specification Sheet](#)
- [Spécifications - FXCS-0A15D](#)



Une marque Hubbell