

## Série FXCS Couvercle de sélecteur à clé à 2 positions à rappel par ressort avec dispositif - scellé en usine 1NO/1NC contact - clé identique

Par Killark

No de catalogue [FXCS-OK2L3F22A](#)

Série FXCS - Couvercle d'interrupteur sélectif à clé 2 positions en aluminium avec ressort de rappel et dispositif - Contact 1NO/1NC scellé en usine - Clé identique.

### Caractéristiques

- Élimine les exigences en matière d'étanchéité externe.
- Coût d'installation réduit.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour faciliter l'installation sur le terrain.
- Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
- L'accessoire de consignation disponible doit être installé en usine.
- Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans le boîtier d'épissage.
- Les corps et les couvercles des appareils sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
- Les corps des boutons-poussoirs, des sélecteurs et des lampes témoins sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

### Général

Action	Momentané
Actionneur	Sélecteur à clé à 2 positions
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-OK2L3F22A
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noir</li><li>• Noir</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Aluminium sans cuivre
Nombre de pôles	1
Série	FXCS
Type	
CUP	783936039343



\*Image représentative

### Dimensions

Dimensions	6,63 po x 6 po x 4,38 po
Poids brut avec emballage	3.5
Hauteur	4.38 in
Longueur	6,63 pouces
Poids	3,5 lb
Largeur	6 dans

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, LR11712
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3
Numéro de dossier UL	E53360, E12379

### Logistique

Quantité de cartons	5
Scellé en usine	Scellé en usine

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL

Certification

Certifications - FXB, FXCS, & FXS Series Control Stations UL

Certification

Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA

Certification

Manuels d'installation - FXCS IOM K0889 French

Manuels d'installation - FXCS IOM K0889

Spécifications - FXCS Series Factory Sealed Cover Assemblies

Specification Sheet

Spécifications - FXCS-0K2L3F22A

Spécifications - FXCS-0K2L3F22A



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-FXCS0K2L3F22A-SPEC-FR | REV 7/2024