



## Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande de veilleuse simple en fer - scellé en usine - moyeu 1/2" - lentille transparente - homologué groupe B

Par Killark

No de catalogue [FXCS-1B24CL-MBI](#)

Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande de veilleuse simple en fer - scellé en usine - moyeu 1/2" - lentille transparente - homologué groupe B.



### Caractéristiques

- Incorpore des blocs de contact universels scellés en usine et des dispositifs de veilleuse à LED GOB3.
- Les raccords d'étanchéité externes ne sont généralement pas nécessaires, ce qui réduit le temps et le coût d'installation.
- L'absence de plaque d'étanchéité entre le dispositif électrique et le boîtier arrière permet un câblage direct aux bornes de contact.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Le bossage de mise à la terre est fourni dans la boîte d'épissure.
- Vendu en tant qu'unité complète.
- La finition standard est une poudre époxy grise cuite au four pour une résistance ultime à la corrosion.
- Plus d'espace pour le câblage dans la boîte arrière.

### Général

Actionneur	Lampe pilote simple
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-1B24CL-MBI
Couleur	Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Modèle de moyeu	Impasse
Série	Joint-XM
Type	Scellé en usine
CUP	783936000695

### Dimensions

Profondeur	4.59
Taille du moyeu	1/2"

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	0.025 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, 2493125
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3

### Logistique

Scellé en usine	Scellé en usine
-----------------	-----------------

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)  
[Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA Certification](#)  
[Manuels d'installation - FXCS Seal-XM IOM K1390](#)  
[Spécifications - FXCS-1B24CL-MBI](#)  
[Spécifications - FXCS Series Factory Sealed Cover Assemblies Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell