



## Série FXS - Interrupteur à bascule DPDT (No Off) - Scellé en usine - Hub Size 3/4 Inch - 20A

Par Killark

No de catalogue [FXS-26C](#)

Série FXS - Interrupteur à bascule DPDT (No Off) en aluminium - Scellé en usine - Hub Size 3/4 Inch - 20A.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Élimine les exigences en matière d'étanchéité externe.
- Coût d'installation réduit.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour faciliter l'installation sur le terrain.
- Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
- L'accessoire de consignation disponible doit être installé en usine.
- Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans le boîtier d'épissage.
- Les corps et les couvercles des appareils sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
- Les corps des boutons-poussoirs, des sélecteurs et des lampes témoins sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

### Général

Action	DPDT (NO OFF)
Actionneur	Levier
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXS-26C
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>Gray</li><li>Gris</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2
Série	FXS
Type	
CUP	783936195209

### Dimensions

Profondeur	3.15
Dimensions	6,5 po x 6,125 po x 4,75 po
Poids brut avec emballage	4.4
Hauteur	4.75 in
Longueur	6.5 in
Largeur	6.125 en

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11712
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D</li><li>Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li><li>Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3
Numéro de dossier UL	E53360, E10501

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogues - Killark Catalog](#)  
[Certifications - FXS & XS Series UL Certification](#)  
[Certifications - FXS, XS, XST Series CSA Certification](#)  
[Spécifications - FXS-26C](#)  
[Spécifications - FXS-26C](#)  
[Spécifications - FXS Series Factory Sealed Tumbler Switches & GFI Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-FXS26C-SPEC-FR | REV 7/2024