

GEBT-24 - Corps de sortie GEB, type T, aluminium - Course (2) 3/4" (1) 1-1/4"

Par Killark

No de catalogue [GEBT-24](#)

Corps de sortie GEB, Type T, Aluminium- Taille de la course (2) 3/4" (1) 1-1/4".



*Image représentative

Caractéristiques

- Convient aux applications NEMA 4X
- Cosses de montage intégrées
- Vis de mise à la terre verte standard
- Le filetage externe sur le corps et la douille lisse intégrée au moyeu protègent l'isolation du conducteur lors de la traction.
- Les moyeux à filetage conique assurent la continuité de la mise à la terre
- Corps à filetage externe pour un espace de câblage supplémentaire
- Couvercle et joint inclus

Général

| | |
|-------------------------|---|
| Numéro de catalogue | GEBT-24 |
| Couleur | <ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Type de finition | Peinture époxy en poudre |
| Modèle de moyeu | T |
| Matériau | Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %) |
| Série | GE |
| Type | |
| CUP | 783936114866 |

Dimensions

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Dimensions | 6,63 po x 6 po x 4,38 po |
| Poids brut avec emballage | 3.5 |
| Hauteur | 4.38 in |
| Taille du moyeu | 3/4" & 1-1/4" |
| Longueur | 6,63 pouces |
| Largeur | 6 dans |

Certifications et conformité

| | |
|------------------------|--|
| Numéro de dossier CSA | LR11716 |
| Cote(s) de dangerosité | <ul style="list-style-type: none">• Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2 |
| Numéro de dossier UL | E10514 |

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - GEB Series Outlet Bodies UL Certification](#)
[Certifications - GEB Series Enclosures CSA Certification](#)
[Dessin technique - GEBT-24 Engineering Drawing](#)
[Dessins de vente - GEBT-24 Sales Drawing](#)
[Manuels d'installation - KIL_GEB Series Outlet Bodies IOM_K1432](#)
[Modèles 3D - GEBT-24 3D Model](#)
[Spécifications - GEBT-24](#)
[Spécifications - GE/GEB Series Outlet Bodies Specification Sheet](#)
[Spécifications - GEBT-24](#)