

GOL4F3CN

Par Killark

No de catalogue [GOL4F3CN](#)

Série G - Bouton-poussoir lumineux en aluminium certifié ATEX 120V - Lentille dépolie avec plaque signalétique vierge - 1NO/1NC.



Caractéristiques

- Les opérateurs sont entièrement en aluminium, à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable.
- Toutes les autres pièces, telles que les vis, sont en acier inoxydable ou en acier plaqué.
- Les corps filetés sont tous de type 3/4"-14 NPSM.
- Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble, ce qui réduit le temps et le coût d'installation.

Général

Action	Momentané
Actionneur	Lampe témoin et bouton-poussoir momentané
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Numéro de catalogue	GOL4F3CN
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Blanc• Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	1
Cycles de fonctionnement	10 000 opérations
Série	GO
Type	
CUP	783936225838

Dimensions

Profondeur	4
Dimensions	8.5 in x 3.75 in x 3.75 in
Poids brut avec emballage	1
Hauteur	3.75 in
Longueur	8.5 in
Largeur	3.75 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Cote de contact	NEMA A600 - 7200 VA (à l'aller), 720 VA (au retour), 10A continu. 600 V CA (thermique) ; NEMA Q300 - 69 VA (à l'aller et au retour), 2,5 A en continu à 250 V CC (thermique). @ 250V DC (thermique).
Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	250 V

Certifications et conformité

Numéro de dossier ATEX	03ATEX 1203 U
Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3, 4, 4X
Numéro de dossier UL	E12379.

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - GO Series Pilot Lights ATEX Certificate](#)
[Certifications - GO Series Pilotlights Attestation of Conformity](#)
[Certifications - GO Series Pilot Lights UL Certification](#)
[Certifications - GO Series Operators CSA Certificate of Compliance](#)
[Spécifications - GOL4F3CN](#)
[Spécifications - G Series Pilot Lights Specification Sheet](#)
[Spécifications - GOL4F3CN](#)