


Potentiomètre série GZ, monotour 4.7K Ohm Longueur courte 25mm, 3/4 NPSM

Par Killark

No de catalogue [GZ133-4K7](#)

Potentiomètre, simple tour 4.7K Ohm Longueur courte 25mm,
3/4 NPSM.



*Image représentative

Caractéristiques

- Les opérateurs sont entièrement en aluminium, à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable.
- Toutes les autres pièces, telles que les vis, sont en acier inoxydable ou en acier plaqué.
- Les corps filetés sont tous de type 3/4"-14 NPSM et M22x1,5 sur demande.
- Les opérateurs de contrôle peuvent être regroupés en un seul ensemble, ce qui réduit le temps et le coût d'installation.

Général

Action	Rotary
Numéro de catalogue	GZ133-4K7
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	GZ
Type	
CUP	783936178240

Dimensions

Dimensions	4,6 in x 1,8 in x 1,9 in
Hauteur	1.9 in
Longueur	4.6 in
Poids	0,3 lb
Largeur	1.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance	0.25 W

Certifications et conformité

Numéro de dossier ATEX	SIRA 19ATEX 1171 U
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2• Zones 1 et 2• Zones 21 et 22• II 2 G Ex db IIC/IIB+H2Gb• II 2 D Ex tb IIIC Db
Numéro de dossier IECEx	IECEx SIR 19.0054 U
Nema Rating	Type 4X
Numéro de dossier UL	E12379.

Documentation

- [Certifications - GZ Series ATEX Certificate](#)
- [Certifications - GZ Series IECEx Certificate](#)
- [Certifications - GZ Series Attestation of Conformity](#)
- [Certifications - GZ Series UL Certificate](#)
- [Dessin technique - GZ Series Dimensional Drawings](#)
- [Dessins de vente - GZ Series Dimensional Drawings](#)
- [Manuels d'installation - GZ Series Potentiometers Installation Manual K1503](#)
- [Spécifications - GZ Series Operators Specification Sheet](#)
- [Spécifications - GO Series To GZ Series Cross Reference](#)
- [Spécifications - GZ133-4K7](#)
- [Spécifications - GZ133-4K7](#)
- [Vidéo - GZ Operators](#)