

Série GZ Bouton poussoir à tête champignon vert avec 1 N.O./1 N.C (Push Pull) Actionneur - Longueur normale 25mm, 3/4 NPSM

Par Killark

No de catalogue [GZMP21-GM3](#)

Bouton poussoir vert avec 1 N.O./1 N.C (Push Pull) - Longueur normale 25mm, 3/4 NPSM.



Caractéristiques

- Les opérateurs sont entièrement en aluminium, à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable.
- Toutes les autres pièces, telles que les vis, sont en acier inoxydable ou en acier plaqué.
- Les corps filetés sont tous de type 3/4"-14 NPSM et M22x1,5 sur demande.
- Les opérateurs de contrôle peuvent être regroupés en un seul ensemble, ce qui réduit le temps et le coût d'installation.

Général

Action	Maintenu
Numéro de catalogue	GZMP21-GM3
Couleur	• Vert • Vert
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2
Série	GZ
Type	
CUP	783936179483

Dimensions

Dimensions	4,2 in x 1,8 in x 1,8 in
Hauteur	1.8 in
Longueur	4,2 pouces
Poids	0,3 lb
Largeur	1.8 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier ATEX	SIRA 19ATEX 1171 U
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2 • Zones 1 et 2 • Zones 21 et 22 • II 2 G Ex db IIC/IIB+H2Gb • II 2 D Ex tb IIIC Db
Numéro de dossier IECEx	IECEx SIR 19.0054 U
Nema Rating	Type 4X
Numéro de dossier UL	E12379.

Documentation

[Certifications - GZ Series ATEX Certificate](#)
[Certifications - GZ Series IECEx Certificate](#)
[Certifications - GZ Series Attestation of Conformity](#)
[Certifications - GZ Series UL Certificate](#)
[Dessin technique - GZ Series Dimensional Drawings](#)
[Dessins de vente - GZ Series Dimensional Drawings](#)
[Manuels d'installation - GZ Series Contact Block Stacking IOM K1515](#)
[Manuels d'installation - GZ Series Actuators & Signal Devices Installation Manual K1506](#)
[Spécifications - GZ Series Operators Specification Sheet](#)
[Spécifications - GO Series To GZ Series Cross Reference](#)
[Spécifications - GZMP21-GM3](#)
[Spécifications - GZMP21-GM3](#)
[Vidéo - GZ Operators](#)